

オイルレスストリッパガイドピン - スパイラル ストレートタイプ - OILLESS STRIPPER GUIDE PINS - SPIRAL, STRAIGHT TYPE -



新商品

カタログ No.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-SGGSSP O2-SGGSSP O3-SGGSSP	SUJ2	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-SGGSSP W2-SGGSSP W3-SGGSSP	58HRC~	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル




※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

全長 (L)	FL	ピッチ (P)	LEAD			潤滑剤幅 (t)
			O-・W-	O2-・W2-	O3-・W3-	
40~	10	10	10	20	30	2
50~	20					
70~	30					
80~	40					
90~	50					

Dp6	M×ℓ ピッチ	R	B	カタログNo.		L 指定10mm単位
				タイプ	D	
8	+0.024 +0.015	M5×12 P0.8	1.0	10	O-SGGSSP O2-SGGSSP O3-SGGSSP W-SGGSSP W2-SGGSSP W3-SGGSSP	8
						10
13	+0.029 +0.018	M6×15 P1.0	1.5	16		
				20		
20	+0.035 +0.022	M8×20 P1.25	2.0	25		
				28		
25				25	70~140	


O-SGGSSP・W-SGGSSP

シングルスパイラル




O2-SGGSSP・W2-SGGSSP

ダブルスパイラル



O3-SGGSSP・W3-SGGSSP

トリプルスパイラル



変更項目	コード	変更内容								
全長	LF	40 ≤ LF < L B寸は規格通りです。 ●指定 0.5mm 単位 ●規格最短 L より短くする変更の場合必要に応じて BC を併用して下さい。								
B 寸法	BC	0 ≤ BC ≤ D×2 ●指定 1mm 単位 ●BC 使用時、全長 L 及びタップ深さは指定寸法通りです。 ●BC=0 の時、外径の 2mm の溝はなくなります。								
先端テーパ	GC	●ガイドピン先端にテーパ加工します。 15° φD <table border="1"> <tr> <th>D</th> <th>Y</th> </tr> <tr> <td>8・10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>13・16</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>20・25</td> <td></td> </tr> </table>	D	Y	8・10	3	13・16	5	20・25	
D	Y									
8・10	3									
13・16	5									
20・25										
先端 R	RC	●先端 R サイズを変更します <table border="1"> <tr> <th>D</th> <td>8・10</td> <td>13・16</td> <td>20・25</td> </tr> <tr> <th>RC (選択)</th> <td>1.5・2.0</td> <td>2.0・2.5</td> <td>2.5・3.0</td> </tr> </table>	D	8・10	13・16	20・25	RC (選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0
D	8・10	13・16	20・25							
RC (選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0							
タップ側端面加工	TGC	●タップ側端面を加工します。 直角度 0.01 面粗度 1.6a								



お問い合わせください。



カタログ No. - [L(LF)] - (BC・GC・RC・TGC)
O-SGGSSP16 - 80
W-SGGSSP20 - LF95 - GC