

# 精密オイルレスエジェクタガイドピン - スパイラル 突当てタイプ(片側ノック穴タイプ) - PRECISION OILLESS EJECTOR GUIDE PINS - SPIRAL TYPE -



新商品


カタログ No.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-ETNHSP O2-ETNHSP O3-ETNHSP	SUJ2 58HRC~ (D30 高周波焼入)	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-ETNHSP W2-ETNHSP W3-ETNHSP		ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。  
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。  
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。  
 ※片側端面にセンター穴が付く場合があります。



## O-ETNHSP・W-ETNHSP

シングルスパイラル




## O2-ETNHSP・W3-ETNHSP

ダブルスパイラル



## O3-ETNHSP・W3-ETNHSP

トリプルスパイラル



付属ノックピン	D		dH7		E	C	カタログNo.		L 指定5mm単位
	タイプ	D	タイプ	D			タイプ	D	
NP(-)5-25	10	-0.015 -0.020	5		12		O-ETNHSP	10	40~100
NP(-)6-30	12	-0.020 -0.025	6	+0.012 0	15	0.5	O2-ETNHSP	12	
	13						O3-ETNHSP	13	
	16							16	
NP(-)8-40	20	-0.025 -0.030	8		20		W-ETNHSP	20	50~175
NP(-)10-40	25		10		W2-ETNHSP		25		
			13		W3-ETNHSP		25	50~250	
NP(-)13-50	30		13		25				30

L	ピッチ (p)	LEAD		
		O-ETNHSP W-ETNHSP	O2-ETNHSP W2-ETNHSP	O3-ETNHSP W3-ETNHSP
40~70	10	10	20	30
75~120	15	15	30	45
125~180	20	20	40	60
185~300	25	25	50	75

潤滑剤幅(t)	
$\phi D$	t
10~25	2
30	3



変更項目	コード	変更内容
全長	LF	Lmin. <math>LF < Lmax.</math> ●指定 0.1mm 単位 標準 5mm 単位の寸法からカットしますので タップ長さは標準 L-LF 分短くなります。
全長公差	LKT	$+0.02/0 \rightarrow +0.01/0$ ●L>150 適用不可 ●LF 併用時、LF0.01mm 単位指定可



お問合せください。



■ $\phi D10 \sim 20$   
**12**  
日 発送

■ $\phi D25 \sim 30$   
**14**  
日 発送



カタログ No. - L(LF) - (LKT)  
O-ETNHSP20 - LF80.5 - LKT  
W-ETNHSP20 - 70