

オイルレスストリッパガイドピン -スパイラル ツバ付タイプ-

OILLESS STRIPPER GUIDE PINS -SPIRAL, HEAD TYPE-



新商品

カタログ No.	材質 硬度	固形潤滑剤成分
O-SGGHSP O2-SGGHSP O3-SGGHSP	SUJ2	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル
W-SGGHSP W2-SGGHSP W3-SGGHSP	58HRC~	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル




全長 (L)	FL	ピッチ (P)	LEAD			潤滑剤 幅 (t)
			O-・W-	O2-・W2-	O3-・W3-	
40~	10	10	10	20	30	2
50~	20					
70~	30					
80~	40					
90~	50					

※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
 ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充してください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が低下する可能性があります。
 ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、馴染み作業を実施してください。

Dm5	R	B	H	カタログNo.		L	
				タイプ	D		
8	+0.012 +0.006	1.0	10	11	O-SGGHSP O2-SGGHSP O3-SGGHSP	8	40~80
10						10	40~100
13	+0.015 +0.007	1.5	16	16		W-SGGHSP W2-SGGHSP W3-SGGHSP	13
16					16		50~140
20	+0.017 +0.008	2.0	25	23			20
25						25	70~140


O-SGGHSP・W-SGGHSP

シングルスパイラル




O2-SGGHSP・W2-SGGHSP

ダブルスパイラル



O3-SGGHSP・W3-SGGHSP

トリプルスパイラル



変更項目	コード	変更内容								
全長	LF	40 ≤ LF < L B寸は規格通りです。 ●指定 0.5mm 単位 ●規格最短 L より短くする変更の場合必要に応じて BC を併用して下さい。								
圧入部	BC	0 ≤ BC ≤ D × 2 ●指定 1mm 単位								
ツバ厚	TC	2 ≤ TC < 5 ●指定 1mm 単位 ●全長は 5-TC 分短くなります。全長を変えない場合は LF を併用して下さい。								
ツバ厚公差	TKC	T ₀ ^{+0.3} → T ₀ ^{+0.02}								
先端テーパ	GC	●ガイドピン先端にテーパ加工します。 15° φD Y <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>Y</td> </tr> <tr> <td>8・10</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>13・16</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>20・25</td> <td></td> </tr> </table>	D	Y	8・10	3	13・16	5	20・25	
D	Y									
8・10	3									
13・16	5									
20・25										
先端 R	RC	●先端 R サイズを変更します <table border="1"> <tr> <td>D</td> <td>8・10</td> <td>13・16</td> <td>20・25</td> </tr> <tr> <td>RC(選択)</td> <td>1.5・2.0</td> <td>2.0・2.5</td> <td>2.5・3.0</td> </tr> </table>	D	8・10	13・16	20・25	RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0
D	8・10	13・16	20・25							
RC(選択)	1.5・2.0	2.0・2.5	2.5・3.0							



お問合せください。



カタログ No. - L(LF) - (BC・TC・TKC・GC・RC)

O-SGGHSP16 - 90
W-SGGHSP20 - LF85 - BC20