精密オイルレスストリッパガイドピン -3μm ツバ付タイプー PRECISION OILLESS STRIPPER GUIDE PINS -3μm, HEAD TYPE-




カタログ No.	材 質 便 度	固形潤滑剤成分	
O-TGGH	SUJ2	黒鉛 二硫化モリブデン ベースオイル	
W-TGGH	58HRC ~	ミネラルオイル 炭化水素油 リン酸エステル	

I		溝数(本)						
l	D/	40~	50~	70~	80~	90~		
I	10	2	3	4	5	6		
I	13	2	3	4	5	6		
I	16	-	3	4	5	6		
I	20	ı	3	4	5	6		
	25	-	3	4	5	6		

- % L40 ~ 119.5 →F= 8 L120 ~ 140 →F=10
- ※固形潤滑剤が若干、外径表面より出ている場合がありますが、 ご使用になっていくうちに潤滑剤として馴染んでいきます。
- ※洗浄後に使用する場合はグリースや潤滑油を必ず補充して ください。洗浄により油分が少ない状態になると潤滑機能が 低下する可能性があります。
- ※初期の稼働油またはグリス塗布と馴染み取りを行ってください。 スタート時は摺動面に潤滑油がないドライエリアがあるため、 馴染み作業を実施してください。





R	В	Н	カタログNo.		L	
IX	Б		タイプ	D	指定10mm単位	
1.0	13	13	O-TGGH W-TGGH	10	40~100	
1.5	16	16		13	50~120	
	20	19		16	50~140	
2.0	25	23		20	70~140	
2.0	28	28		25	70~140	



お問合せください。



変更項目	コード	変更内容			
全長	Ŀ		D	LF 指定 0.5mm 単位	
			10	40 <lf≦l< td=""><td></td></lf≦l<>	
			13 · 16	40 <lf≦l< td=""><td></td></lf≦l<>	
			20	60 <lf≦l< td=""><td></td></lf≦l<>	
			25	60 <lf≦l< td=""><td></td></lf≦l<>	
ツバ厚	TC	2≦TC<5			

変更項目	コード	変更内容				
先端テーパ	GC	●ガイドピンタ テーパ加工!	も端に します。 φ [15° / Y	D 10 13 · 16 20 · 25	Y 3 5
先端 R	RC	・ 先端 R サイズを変更します D 10 13・16 20・25 RC(選択) 1.5・2.0 2.0・2.5 2.5・3.0				



カタログ No How to order O-TGGH 16

カタログ No. – L(LF) – (TC・GC・RC)

O-TGGH 16 - 90 W-TGGH 20 - LF85 - GC



